

O200.GP-NV1T.72CV

Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan - miniature

Numéro d'article: 11212612

Vue d'ensemble

- Une fiabilité unique et une insensibilité extrême à la lumière ambiante
- LED PinPoint Baumer : Petit point lumineux homogène aux bords nets
- qTeach - apprentissage simple et sans usure ferromagnétique
- Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Fonction | Elimination de l'arrière plan |
| Source lumineuse | LED PinPoint, pulsée |
| Portée Tw | 20 ... 120 mm |
| Plage de détection Tb | 3 ... 132 mm |
| Plus petit objet détectable typ. | 0,25 mm à 40 mm |
| Indication encrassement / réglage | Indication sortie clignotante |
| Indication de fonctionnement | LED verte |
| Indication sortie | LED jaune |
| Réglage de la portée de détection | qTeach |
| Longueur d'ondes | 644 nm |
| Suppression influence réciproque | Oui |
| Axe d'alignement optique | < 1,5° |

Données électriques

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Temps d'activation / désactivation | < 0,5 ms |
| Plage de tension +Vs | 10 ... 30 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 40 mA (@ 10 VDC) |

Données électriques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Courant absorbé moyen | 16 mA (@ 24 VDC) |
| Tension résiduelle Vd | < 2 VDC |
| Fonction de commutation | Claire/sombre |
| Circuit de sortie | NPN complété |
| Courant de sortie | < 50 mA |
| Protégé contre courts-circuits | Oui |
| Protégé contre inversion polarité | Oui |

Données mécaniques

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Largeur / Diamètre | 8 mm |
| Hauteur / Longueur | 25,1 mm |
| Profondeur | 15,8 mm |
| Forme du boîtier | Parallélépipédique |
| Fixation | Manchon lisse (Acier inoxydable) |
| Matériau du boîtier | Plastique (ASA, PMMA) |
| Face avant (optique) | PMMA |
| Version de raccordement | Câble 4-pôles, 2 m |
| Caractéristiques du câble | PVC / PVC 4 x 0,08 mm ² |

Conditions ambiantes


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Classe de protection | IP 67 |
| Température de fonctionnement | -25 ... +50 °C |

O200.GP-NV1T.72CV

Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan - miniature

Numéro d'article: 11212612

Dessin d'encombrement



Courbe d'hystérésis





Schéma de raccordement



Progression du faisceau (typiquement)




Diagramme portée de détection

