

## O200.GR.F-NV1Z.72NV/BX15

Diffuse sensors with background suppression - miniature

Article number: 11212580

### 产品一览

- 背景抑制型
- 15 mm
- 脉冲红光LED
- NPN 互补
- 否
- 光滑套筒 (不锈钢)
- M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
- -25 ... 50 °C
- IP67



图片与实际产品相似



### 技术数据

#### 基本参数

类型	背景抑制型
版本	Fixed focus
光源	脉冲红光LED
感应距离 Tw	15 mm
感应范围 Tb	3 ... 15 mm
Smallest object recognizable typ.	0,05 mm at 10 mm
调节/镜头受污指示灯	闪烁输出指示灯
上电指示灯	绿色LED
输出指示灯	黄色LED
感应距离调节	常开
波长	644 nm
交互影响抑制	是
光轴校准	< 1,5°

#### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 1 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	20 mA (@ 30 VDC)
典型电流消耗	16 mA (@ 24 VDC)

#### 电气参数

压降 Vd	< 2 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	NPN 互补
输出电流	< 50 mA
短路保护	是
反极性保护	是


#### 机械参数

宽度 / 直径	8 mm
高度 / 长度	25,1 mm
深度	14,1 mm
类型	矩形
Mechanical mounting	袖子光滑(不锈钢)
外壳材质	塑料 (ASA、PMMA)
前端光学元件	PMMA
连接方式	M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
Cable characteristics	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>


#### 环境条件

防护等级	IP 67
工作温度	-25 ... +50 °C


尺寸图




### 感应距离示意图



### 接线图



## 引脚分配



## 典型光束特性

