

产品一览

- 背景抑制型
- 15 mm
- 脉冲红光LED
- PNP 互补
- 否
- 光滑套筒 (不锈钢)
- M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
- -25 ... 50 °C
- IP67



图片与实际产品相似




技术数据

基本参数		电气参数	
类型	背景抑制型	压降 Vd	< 2 VDC
版本	Fixed focus	输出功能	亮通 / 暗通 功能
光源	脉冲红光LED	输出电路	PNP 互补
感应距离 Tw	15 mm	输出电流	< 50 mA
感应范围 Tb	3 ... 15 mm	短路保护	是
Smallest object recognizable typ.	0,05 mm at 10 mm	反极性保护	是
调节/镜头受污指示灯	闪烁输出指示灯	机械参数	
上电指示灯	绿色LED	宽度 / 直径	8 mm
输出指示灯	黄色LED	高度 / 长度	25,1 mm
感应距离调节	常开	深度	14,1 mm
波长	644 nm	类型	矩形
交互影响抑制	是	Mechanical mounting	袖子光滑(不锈钢)
光轴校准	< 1,5°	外壳材质	塑料 (ASA、PMMA)
电气参数		前端光学元件	PMMA
响应时间 / 释放时间	< 1 ms	连接方式	M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	Cable characteristics	PVC / PVC 4 x 0,08 mm ²
最大电流消耗 (无负载)	20 mA (@ 30 VDC)	环境条件	
典型电流消耗	16 mA (@ 24 VDC)	防护等级	IP 67
		工作温度	-25 ... +50 °C


O200.GR.F-PV1Z.72NV/BX15

Diffuse sensors with background suppression - miniature
Article number: 11210938


尺寸图




感应距离示意图



接线图



引脚分配



典型光束特性

