

#### Vue d'ensemble

- Réserve de signal importante pour une fiabilité absolue
- Détection d'objets à travers de très petites ouvertures sans zone morte grâce à l'optique à une seule lentille
- Faisceau laser parallèle pour une détection uniforme sur toute la plage de mesure
- qTeach - apprentissage simple et sans usure ferromagnétique
- Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable



Image similaire



#### Caractéristiques techniques


Données générales		Données électriques	
Fonction	Barrière réflex	Consommation max. (sans charge)	20 mA (@ 10 VDC)
Version	Optique à une seule lentille	Courant absorbé moyen	10 mA (@ 24 VDC)
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée	Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Portée de service Sb	0,8 m	Fonction de commutation	Claire/sombre
Limite de portée Sn	1,2 m	Circuit de sortie	NPN complété
Plus petit objet détectable typ.	3 mm à 500 mm	Courant de sortie	< 50 mA
Filtre de polarisation	Oui	Protégé contre courts-circuits	Oui
Indication encrassement / réglage	Indication sortie clignotante	Protégé contre inversion polarité	Oui
Indication sortie	LED jaune	Données mécaniques	
Indication de fonctionnement	LED verte	Largeur / Diamètre	8 mm
Réglage sensibilité	qTeach	Hauteur / Longueur	25,1 mm
Classe laser	1	Profondeur	15,8 mm
Distance foyer	Rayons parallèles	Forme du boîtier	Parallélépipédique
Longueur d'ondes	680 nm	Fixation	Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
Suppression influence réciproque	Oui	Matériau du boîtier	Plastique (ASA, PMMA)
Axe d'alignement optique	< 1,5°	Face avant (optique)	PMMA
Données électriques		Version de raccordement	Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Temps d'activation / désactivation	< 0,1 ms	Caractéristiques du câble	PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Jitter	< 0,03 ms	Conditions ambiantes	
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC	Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C

## Caractéristiques techniques


### Conditions ambiantes

Classe de protection IP 67

### Dessin d'encombrement



### Schéma de raccordement




### Mise en garde


**CLASS 1 LASER  
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014  
Complies with 21 CFR 1040.10 and  
1040.11 except for conformance with  
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in  
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

### Repérage du connecteur



### Progression du faisceau (typiquement)



### Courbe réserve de fonctionnement

