

**Vue d'ensemble**

- Réserve de signal importante pour une fiabilité absolue
- Détection stable à long terme d'objets transparents grâce à la compensation des influences environnementales
- Faisceau laser parallèle pour une détection uniforme sur toute la plage de mesure
- qTeach - apprentissage simple et sans usure ferromagnétique
- Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable



Image similaire



**Caractéristiques techniques**

Données générales		Données électriques	
Fonction	Barrière réflex	Consommation max. (sans charge)	20 mA (@ 10 VDC)
Version	Détection d'objet transparent	Courant absorbé moyen	10 mA (@ 24 VDC)
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée	Tension résiduelle Vd	<2 VDC
Portée de service Sb	0,8 m	Fonction de commutation	Claire/sombre
Limite de portée Sn	1,2 m	Circuit de sortie	NPN complémenté
Filtre de polarisation	Oui	Courant de sortie	50 mA
L'atténuation du signal minimum	10 %	Protégé contre courts-circuits	Oui
Indication encrassement / réglage	Indication sortie clignotante	Protégé contre inversion polarité	Oui
Indication sortie	LED jaune	Données mécaniques	
Indication de fonctionnement	LED verte	Largeur / Diamètre	8 mm
Réglage sensibilité	qTeach	Hauteur / Longueur	25,1 mm
Classe laser	1	Profondeur	15,8 mm
Distance foyer	Rayons parallèles	Forme du boîtier	Parallélépipédique
Longueur d'ondes	680 nm	Fixation	Manchon lisse (Acier inoxydable)
Suppression influence réciproque	Oui	Matériau boîtier	Plastique (ASA, PMMA)
Axe d'alignement optique	< 1,5°	Face avant (optique)	PMMA
Données électriques		Version de raccordement	Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Temps d'activation / désactivation	< 0,25 ms	Caractéristiques du câble	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>
Jitter	< 0,06 ms	Conditions ambiantes	
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC	Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C
		Classe de protection	IP 67

Dessins techniques






Schéma de raccordement



Repérage du connecteur




Mise en garde

**CLASS 1 LASER  
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014  
Complies with 21 CFR 1040.10 and  
1040.11 except for conformance with  
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in  
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

**Progression du faisceau (typiquement)**



**Courbe réserve de fonctionnement**

