

## 产品一览

- 镜反射式传感器
- 3 m
- 脉冲PinPoint LED
- 推挽式
- 自学习和IO-Link
- 光滑套筒 (不锈钢)
- M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
- -25 ... 50 °C
- IP67



图片与实际产品相似



## 技术数据

### 基本参数

类型	镜反射式传感器
光源	脉冲PinPoint LED
实际感应范围 Sb	3 m
额定感应范围 Sn	4 m
Smallest object recognizable typ.	4 mm (FTAR 013A000)
偏振滤光镜	是
调节/镜头受污指示灯	闪烁输出指示灯
输出指示灯	黄色LED
上电指示灯	绿色LED
灵敏度调节	自学习和IO-Link
波长	644 nm
交互影响抑制	是
光轴校准	< 1,5°

### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,25 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	40 mA (@ 10 VDC)
典型电流消耗	16 mA (@ 24 VDC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	推挽
输出电流	< 50 mA
短路保护	是

### 电气参数

反极性保护	是
-------	---

### 通信接口

波特率	230,4 千波特 (COM 3)
参数可调	开关点 时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 时间过滤器 停用传感器原件 Find Me功能 Teach-in mode

IO-Link端口类型	Class A
-------------	---------

过程数据长度	32 Bit
--------	--------

过程数据结构	Bit 0 = SSC1 (存在) Bit 2 = 质量 Bit 3 = 报警 Bit 5 = SSC4 (计数器) Bit 16-31 = 16 Bit 测量数据
--------	--

接口	IO-Link V1.1
----	--------------

其他数据	信号强度 过剩增益 开关周期 装置温度
------	------------------------------

周期时间	≥ 0,6 ms
------	----------

### 机械参数

宽度 / 直径	8 mm
---------	------

高度 / 长度	25,1 mm
---------	---------

## 技术数据

### 机械参数

深度	15,8 mm
类型	矩形
Mechanical mounting	袖子光滑(不锈钢)
外壳材质	塑料 ( ASA 、 PMMA )
前端光学元件	PMMA



### 机械参数

连接方式	M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
Cable characteristics	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>
环境条件	
工作温度	-25 ... +50 °C
防护等级	IP 67


## 备注

- qTeach


## 尺寸图





## 接线图



## 引脚分配



## 过量增益曲线



## Lateral operating range

