

产品一览

- 功能更丰富 · 测量能力更强 · 显著提高可靠性
- 堡盟PinPoint LED：精准聚焦的均匀小光斑
- 借助环境影响补偿功能 · 对透明物体进行长期稳定的检测
- 防篡改qTeach自学习功能 · 使用铁磁性工具轻松完成设定
- 搭配不锈钢间隔套的坚固型外壳



图片与实际产品类似




技术数据


基本参数		电气参数	
类型	反射板式传感器	典型电流消耗	16 mA (@ 24 VDC)
版本	透明物体检测 单镜头光学元件	压降 Vd	< 2 VDC
光源	脉冲PinPoint LED	输出功能	亮通/暗通
实际感应范围 Sb	0,7 m	输出电路	PNP互补
额定感应范围 Sn	1 m	输出电流	50 mA
偏振滤光镜	是	短路保护	是
最低信号衰减强度	10%	反极性保护	是
调节/镜头受污指示灯	闪烁的输出指示灯	机械参数	
输出指示灯	黄色LED	宽度 / 直径	8 mm
上电指示灯	绿色LED	高度 / 长度	25,1 mm
灵敏度调节	qTeach	深度	15,8 mm
波长	644 nm	类型	矩形
交互影响抑制	是	Mechanical mounting	光滑套筒 (不锈钢)
光轴校准	< 1.5°	外壳材质	塑料 ( ASA、PMMA )
电气参数		前端光学元件	PMMA
响应时间 / 释放时间	< 0,25 ms	连接方式	M8 引线接头 · 4针 · L=200 mm
Jitter	< 0,06 ms	Cable characteristics	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	环境条件	
最大电流消耗 ( 无负载 )	40 mA (@ 10 VDC)	工作温度	-25 ... +50 °C
		防护等级	IP 67

2024-02-15 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。


技术图纸




接线图



针脚定义



典型光束特性



过量增益曲线

