

产品一览

- 接收器
- 对射式传感器
- 40 m
- NPN 互补
- qTeach
- M8接头 · 4针
- -25 ... 60 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

类型	对射式传感器
发射器 / 接收器	接收器
实际感应范围 Sb	40 m
额定感应范围 Sn	75 m
调节/镜头受污指示灯	闪光指示灯
指示灯	黄色LED
上电指示灯	绿色LED
灵敏度调节	qTeach
光轴校准	< 2°

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,49 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	40 mA
典型电流消耗	30 mA
压降 Vd	< 3 VDC

电气参数

输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	NPN 互补
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是


机械参数

宽度 / 直径	12,9 mm
高度 / 长度	32,3 mm
深度	23 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料 (ASA 、 PMMA)
前端光学元件	PMMA
连接方式	M8接头 · 4针


环境条件

工作温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67


尺寸图



过量增益曲线



接线图



激光警告

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and
1040.11 except for conformance with
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

引脚分配

