

OADM 13T7480/S35A

Détecteurs de mesure de distances - miniature

Numéro d'article: 11043072

Vue d'ensemble

- 50 ... 550 mm
- Diode laser rouge, pulsée
- RS 232
- RS 232
- Connecteur M8 4-pôles
- 50 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Distance de mesure Sd	50 ... 550 mm
Diamètre du faisceau	1 mm
Réglage	RS232
Indication de fonctionnement	LED verte

Résolution	90 ... 1150 µm
Dérive de linéarité	± 0,3 ... 3,5 mm
Forme du faisceau	Point
Indication alarme	LED rouge
Dérive en température	< 0,07 % Sde/K

Source lumineuse

Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	650 nm
Classe laser	2

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 2 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 28 VDC
Consommation max. (sans charge)	80 mA

Données électriques

Circuit de sortie	RS232
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui, Vs vers GND

Interface de communication

Baud	38400, réglable
------	-----------------

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	13,4 mm
Hauteur / Longueur	48,2 mm
Profondeur	40 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Aluminium
Face avant (optique)	Verre
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles

Conditions ambiantes

Insensibilité à la lumière ambiante	< 100 kLux
Classe de protection	IP 67
Température de fonctionnement	0 ... +50 °C

propos

- Pour des objets présentant un pouvoir de réflexion < 10%, les temps d'activation et de désactivation augmentent de 5 ms au maximum.

