

产品一览

- 50 ... 550 mm
- 脉冲红色激光二极管
- 模拟量
- 自学习: 按键 / 外部
- M8接头 · 4针
- 50 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

测量距离 Sd	50 ... 550 mm
调节	自学习: 按钮 / 外部
最小自学习范围	> 10 mm
上电指示灯	绿色LED
镜头受污指示灯	红色LED
分辨率	10 ... 1150 µm
线性误差	± 0,08 ... 3,5 mm
光束类型	线激光
光束宽度	2 ... 1 mm
光束高度	4 ... 11 mm
干扰抑制	< 30 ms
温漂	< 0.07% Sde/K

光源

光源	脉冲红色激光二极管
波长	650 nm
激光等级	2

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 2 ms
-------------	--------

电气参数

电源电压范围 +Vs	12 ... 28 VDC
最大电流消耗 (无负载)	80 mA
输出电路	模拟量
输出信号	0...10 VDC
负载电阻	> 100 kOhm
短路保护	是
反极性保护	是 · Vs到GND


机械参数

宽度 / 直径	13,4 mm
高度 / 长度	48,2 mm
深度	40 mm
类型	矩形
外壳材质	铝
前端光学元件	玻璃
连接方式	M8 接头 · 4针

环境条件


抗环境光干扰能力	< 40 kLux
防护等级	IP 67
工作温度	0 ... +50 °C

尺寸图



* 发射器轴


激光报警




LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
Wavelength: 640...670nm
IEC 60825-1, Ed. 3, 2014
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

接线图



分辨率



线性误差

