

#### Auf einen Blick

- 30 ... 130 mm
- Laserdiode rot, gepulst
- analog
- Extern
- Stecker M12 8-Pol
- 50 °C
- IP 69K & proTect+



Abbildung ähnlich



#### Technische Daten

##### Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	30 ... 130 mm
Spezialausführung	Washdown-Design
Einstellung	Extern
Abstand Teach-In-Grenzen	> 3 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	5 ... 60 µm
Linearitätsabweichung	± 0,015 ... 0,2 mm
Strahlform	Linie
Strahlbreite	2 ... 1 mm
Strahlhöhe	3 ... 5 mm
Temperaturdrift	< 0,03 % Sde/K
Zulassungen/Zertifikate	Ecolab

##### Lichtquelle

Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2

##### Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC

##### Elektrische Daten

Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA
Ausgangsschaltung	Analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)	> 100 kOhm
Ausgangsstrom	< 100 mA
Alarmausgang	PNP
kurzschlussfest	Ja
verpolungsfest	Ja, Vs zu GND

##### Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	20,3 mm
Höhe / Länge	65 mm
Tiefe	51 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Stecker M12 8-Pol


##### Umgebungsbedingungen

Fremdlichtsicherheit	< 40 kLux
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 69K & proTect+

### Bemerkungen


- Sensor FDA-konform und Ecolab-geprüft
- Empfind. einstellbar: via externem Teach-in-Eingang

### Masszeichnung




- \* Senderachse


### Laserwarnung




### Anschlussbild




### Auflösung



### Linearitätsfehler



#### Strahlverlauf (typisch)



#### Ausrichtung der Laserlinie

