

产品一览

- 对射式传感器
- 120 mm
- 脉冲红色激光二极管
- PNP
- 电位计 · 270°
- M8接头 · 3针
- 5 ... 45 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

类型	对射式传感器
物体尺寸	> 0,05 mm
重复精度	< 0,01 mm
响应时间 / 释放时间	< 0,166 ms
迟滞	< 0,02 mm
抗环境光干扰能力	< 100 kLux
Sensitivity adjustment	电位计 · 270°
光源	脉冲红色激光二极管
波长	670 nm
激光等级	1
指示灯	黄色LED

电气参数

开关频率	< 3 kHz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	30 mA
输出功能	亮通 / 暗通 功能 可切换

电气参数

输出电路	PNP
压降 Vd	< 2,8 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	150 mm
槽宽 Sb	120 mm
高度 / 长度	90 mm
插入深度	60 mm
深度	12 mm
类型	U型
外壳材质	阳极氧化铝
连接方式	M8接头 · 3针


环境条件

工作温度	5 ... +45 °C
防护等级	IP 67

备注

- 附件: PNP/NPN - 转换器

尺寸图



激光警告

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

接线图

