

## Vue d'ensemble

- 30 ... 50 mm
- Diode laser rouge, pulsée
- analogique
- non
- Connecteur M12 5-pôles, orientable
- 50 °C
- IP 67



Image similaire

## Caractéristiques techniques

### Données générales

Distance de mesure Sd	30 ... 50 mm
Diamètre du faisceau	1 ... 0,4 mm
Réglage	Non
Indication de fonctionnement	LED verte
Indication alarme / encrassement	LED rouge
Résolution	< 10 µm
Dérive de linéarité	± 0,03 mm
Forme du faisceau	Point
Dérive en température	< 0,015 % Sde/K

### Source lumineuse

Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	650 nm

### Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 10 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 28 VDC
Consommation max. (sans charge)	100 mA
Circuit de sortie	Analogique

### Données électriques

Signal de sortie	0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. U)	> 100 kOhm
Courant de sortie	< 100 mA
Sortie alarme	PNP
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui, Vs vers GND

### Données mécaniques

Largeur / Diamètre	20,6 mm
Hauteur / Longueur	65 mm
Profondeur	50 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)	Verre
Version de raccordement	Connecteur M12 5-pôles, orientable

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Classe de protection	IP 67

