

## 产品一览

- 200 ... 1000 mm
- 脉冲红色激光二极管
- 模拟量
- 自学习: 按键 / 外部
- M12接头 · 8 针 · 可旋转
- 50 °C
- IP 67





## 技术数据

### 基本参数

测量距离 Sd	200 ... 1000 mm
光束直径	2 mm
调节	自学习: 按键 / 外部
最小自学习范围	> 10 mm
上电指示灯	绿色LED
镜头受污指示灯	红色LED
分辨率	20 ... 400 µm
线性误差	± 0,11 ... 1,65 mm
光束类型	点
温漂	< 0,02 % Sde/K

### 光源

光源	脉冲红色激光二极管
波长	650 nm
激光等级	2

### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 4 ms
电源电压范围 +Vs	12 ... 28 VDC
最大电流消耗 (无负载)	100 mA
输出电路	模拟量

### 电气参数

输出信号	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
负载电阻 (Analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
负载电阻 (Analog U)	> 100 kOhm
输出电流	< 100 mA
报警输出	PNP
短路保护	是
反极性保护	是, Vs到 GND


### 机械参数

宽度 / 直径	20,4 mm
高度 / 长度	135 mm
深度	45 mm
类型	矩形
外壳材质	铝
前端光学元件	玻璃
连接方式	M12接头 · 8 针 · 可旋转


### 环境条件

抗环境光干扰能力	< 10 kLux
工作温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67


## 尺寸图




## 接线图



## 激光警告



## 分辨率



线性误差

