

OADM 21I6580/S14F

Distanz-Sensoren

Artikelnummer: 10166224

Auf einen Blick

- 100 ... 600 mm
- Laserdiode rot, gepulst
- analog
- Teach-in: Taste / Extern
- Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
- 50 °C
- IP 67





Technische Daten

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	100 ... 600 mm
Einstellung	Teach-in: Taste / Extern
Abstand Teach-In-Grenzen	> 10 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	10 ... 250 µm
Linearitätsabweichung	± 0,07 ... 1 mm
Strahlform	Linie
Strahlbreite	2 mm
Strahlhöhe	4 ... 13 mm
Temperaturdrift	< 0,012 % Sde/K

Lichtquelle

Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 4 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA

Elektrische Daten

Ausgangsschaltung	Analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)	> 100 kOhm
Ausgangsstrom	< 100 mA
Alarmausgang	PNP
kurzschlussfest	Ja
verpolungsfest	Ja, Vs zu GND


Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	20,4 mm
Höhe / Länge	135 mm
Tiefe	45 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Aluminium
Frontscheibe	Glas
Anschlussart	Stecker M12 8-Pol, schwenkbar


Umgebungsbedingungen

Fremdlichtsicherheit	< 10 kLux
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 67


Masszeichnung




Laserwarnung




Anschlussbild




Auflösung



Strahlverlauf (typisch)



Linearitätsfehler



Ausrichtung der Laserlinie

