


## 产品一览

- 对射式传感器
- 120 mm
- 脉冲红色激光二极管
- Push-Pull
- 电位计 / IO-Link
- M8接头 · 3针
- -25 ... 60 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



## 技术数据

### 基本参数

类型	对射式传感器
物体尺寸	> 0,2 mm
重复精度	< 0,01 mm
迟滞	< 0,05 mm
Sensitivity adjustment	电位计 · 270° IO-Link
光源	脉冲红色激光二极管
波长	670 nm
激光等级	1
指示灯	黄色LED

### 通信接口

IO-Link	是
接口	IO-Link V1.1

### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0.1 ms
开关频率	< 5000 Hz, default < 2000 Hz < 1000 Hz < 10000 Hz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC


### 电气参数

最大电流消耗 (无负载)	30 mA
输出功率	亮通 / 暗通 功能可切换
输出电路	推挽 / IO-Link
压降 Vd	< 2,8 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是
反极性保护	是

### 机械参数

宽度 / 直径	144 mm
槽宽 Sb	120 mm
高度 / 长度	90 mm
插入深度	60 mm
深度	12 mm
类型	U型
外壳材质	压铸锌
连接方式	M8接头 · 3针
<b>环境条件</b>	
工作温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67

## 尺寸图




## 激光警告

**CLASS 1 LASER  
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

## 接线图



## 引脚分配

