

OZDK 10P5101

Diffuse sensors with intensity difference - miniature

Article number: 10136501

产品一览

- 强度差别检测
- 3 ... 150 mm
- 脉冲红色激光二极管
- PNP
- 电位计 · 5转
- 电缆 · 4针 · 2 m
- -10 ... 50 °C
- IP 65



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

类型	强度差别检测
光源	脉冲红色激光二极管
感应距离 Tw	3 ... 150 mm
最佳工作距离	20 ... 40 mm
可测反光度差异 (对照灰色)	> 8 %
重复精度	< 0,2 mm 在激光焦点处
上电指示灯	绿色LED
指示灯	黄色LED
灵敏度调节	电位计 · 5转
激光等级	2
焦距	40 mm
波长	650 nm

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,05 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	50 mA
典型电流消耗	40 mA

电气参数

压降 Vd	< 1,8 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	10,4 mm
高度 / 长度	27 mm
深度	16,3 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料 (ASA)
前端光学元件	PMMA
连接方式	电缆 · 4针 · 2 m

环境条件


工作温度	-10 ... +50 °C
防护等级	IP 65

OZDK 10P5101


Diffuse sensors with intensity difference - miniature

Article number: 10136501


尺寸图




相对接收信号



接线图



激光警告



典型光束特性

