

**Vue d'ensemble**

- Ajustement automatique du temps d'exposition pour des détection précises sur des matériaux changeants
- Haute immunité à la lumière ambiante pour des détection fiables quelles que soient les conditions ambiantes
- Forme de faisceau linéaire pour des résultats de détection particulièrement robustes sur des surfaces structurées



Image similaire



**Caractéristiques techniques**

**Données générales**

Fonction	Elimination de l'arrière plan
Portée Tw	50 ... 550 mm
Plage de détection Tb	50 ... 550 mm
Reproductibilité	2 ... 86 µm
Indication de fonctionnement	LED verte
Indication sortie	LED rouge
Forme du faisceau	Ligne

**Source lumineuse**

Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Classe laser	2
Longueur d'ondes	660 nm
Puissance d'impulsion maximale	2 mW
Durée de l'impulsion	0,001 ... 1,2 ms
Période d'impulsion	0,2 ... 3,4 ms

**Données électriques**

Temps d'activation / désactivation	< 6,7 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 28 VDC
Consommation max. (sans charge)	50 mA
Fonction de commutation	Claire/sombre
Circuit de sortie	NPN
Courant de sortie	< 100 mA

**Données électriques**

Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui, Vs vers GND


**Données mécaniques**

Largeur / Diamètre	13,6 mm
Hauteur / Longueur	49 mm
Profondeur	40,3 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)	Verre
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles
Poids	67 g

**Conditions ambiantes**

Insensibilité à la lumière ambiante	< 100 kLux
Classe de protection	IP 67
Température de fonctionnement	-10 ... +50 °C
Température en magasin	-20 ... +60 °C
Résistance aux vibrations (sinusoïdale)	IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe 30 min endurance à f = 55 Hz par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)	IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction

**Dessin d'encombrement**




**Mise en garde**




**LASER RADIATION**  
**DO NOT STARE INTO BEAM**  
Wavelength: 640...670nm  
IEC 60825-1, Ed. 3, 2014  
**CLASS 2 LASER PRODUCT**

IEC 60825-1/2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

**Schéma de raccordement**



**Repérage du connecteur**



**Progression du faisceau (typiquement)**

