

Tube Adapter C M62 hard anodized

Artikelnummer: 11193125

Auf einen Blick

- Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VLXT Kameras
- Gewinde: M62
- Länge: 2 mm



Technische Daten


Mechanische Daten

Äußerer Durchmesser	65 mm
Gewicht	≤ 20 g
Gewinde	M62 × 0,75

Mechanische Daten


Tubuslänge	2 mm
Material	Aluminium, hartanodisiert
Dichtung	EPDM

Masszeichnung




Prinzipdarstellung

Optionales Zubehör für Schutzart IP 65/67:




Tubus Adapter

- hartanodisiert, inkl. Dichtung und Schrauben
 \varnothing 49,5 mm (VCXG.I 11185373)
 \varnothing 65 mm (VCXG.I 11185377)
 \varnothing 65 mm (VLXT 11193125)



Tubus

- hartanodisiert, Deckglas PMMA
 \varnothing 49,5 mm, Länge 44 mm (11185370)
 \varnothing 65 mm, Länge 58 mm (11185374)
- hartanodisiert, gehärtetes VSG
 \varnothing 49,5 mm, Länge 44 mm (11701124)
 \varnothing 65 mm, Länge 58 mm (11701125)



Tubus
Verlängerung

- hartanodisiert, inkl. Dichtung
 \varnothing 49,5 mm, Länge 6 mm (11185372)
 \varnothing 49,5 mm, Länge 12 mm (11185371)
 \varnothing 49,5 mm, Länge 36 mm (11211571)
- hartanodisiert, inkl. Dichtung
 \varnothing 65 mm, Länge 6 mm (11185376)
 \varnothing 65 mm, Länge 12 mm (11185375)
 \varnothing 65 mm, Länge 36 mm (111988906)