

## OZDK 10N5150/S35A

Diffuse sensors with intensity difference - miniature

Article number: 10162952

### 产品一览

- 强度差别检测
- 3 ... 150 mm
- 脉冲红色激光二极管
- NPN
- 电位计 · 5转
- M8接头 · 4针
- -10 ... 50 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



### 技术数据

#### 基本参数

类型	强度差别检测
版本	线状光斑
光源	脉冲红色激光二极管
感应距离 Tw	3 ... 150 mm
最佳工作距离	35 ... 45 mm
重复精度	< 0,2 mm 在激光焦点处
上电指示灯	绿色LED
指示灯	黄色LED
灵敏度调节	电位计 · 5转
激光等级	1
焦距	40 mm
波长	650 nm

#### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,05 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	50 mA
典型电流消耗	40 mA

#### 电气参数

压降 Vd	< 1,8 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	NPN
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是

#### 机械参数

宽度 / 直径	10,4 mm
高度 / 长度	27 mm
深度	16,3 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料 ( ASA )
前端光学元件	PMMA
连接方式	M8接头 · 4针

#### 环境条件


工作温度	-10 ... +50 °C
防护等级	IP 67

## OZDK 10N5150/S35A


Diffuse sensors with intensity difference - miniature

Article number: 10162952


### 尺寸图



### 相对接收信号



### 接线图



### 激光警告

**CLASS 1 LASER  
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014  
Complies with 21 CFR 1040.10 and  
1040.11 except for conformance with  
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in  
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

### 典型光束特性

