

产品一览

- 通过障碍物原理进行最可靠的物体检测
- 灵活的参数化和额外的诊断数据得益于IO-Link。
- 在紧凑的外壳中实现高性能



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数		通信接口	
感应范围 Sd	0 ... 500 mm	周期时间	≥ 8 ms
反射板位置 Sde	15 ... 500 mm	过程数据长度	48 位
反射板调节范围 (工作范围)	±2.5% Sde	过程数据结构	位0 = SSC1 (距离) 位1 = SSC2 (距离) 位2 = 质量 位3 = 报警 位5 = SSC4 (计数器) 位8-15 = 比例因子 位16-47 = 32位测量值
反射板调节范围 (极限范围)	±5% Sde	IO-Link端口类型	A级
版本	IO-Link	其他数据	距离 过量增益 启动次数 运行时间 启动次数 工作电压 设备温度 直方图
重复精度	0,5 mm	参数可调	时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 输出电路 计数器 声锥宽度 停用传感器元件 “找到我”功能
响应时间 ton/toff 最小化	< 16 ms	机械参数	
响应时间 ton/toff 标准	< 40 ms	类型	矩形
温漂	< 2% Sde	外壳材质	塑料 ( ASA、PMMA )
电漂移	15分钟后补偿	宽度 / 直径	12,9 mm
声波频率	290 kHz	高度 / 长度	32,2 mm
调节	qTeach · line-Teach · IO-Link	深度	23 mm
对准器	指示灯闪烁	连接方式	2米直接出线 · 4针
指示灯	黄色LED		
上电指示灯	绿色LED		
测量轴校准	< 2°		
电气参数			
电源电压范围 +Vs	12 ... 30 VDC		
典型电流消耗	35 mA		
输出电路	推挽式		
输出电流	< 100 mA		
压降 Vd	< 3 VDC		
残余纹波	< 10 % Vs		
短路保护	是		
反极性保护	是		
通信接口			
接口	IO-Link V1.1		
波特率	38.4 kBaud (COM 2)		

指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

**技术数据**

**环境条件**

工作温度 -25 ... +65 °C


**环境条件**

储存温度 -40 ... +75 °C


防护等级

IP 67

**尺寸图**



**接线图**



**典型声锥纵面**

