


Kapazitive Sensoren

CFDM 20P1500/S35L

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Nennschaltabstand S_n	5 mm
Einbauart	bündig
GND-Elektrode	ja
Temperaturdrift	$\pm 15\%$ (+10 ... +70 °C)
Empfindlichkeitseinstellung	nein
Schaltzustandsanzeige	4-Punkt LED

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	20 mA
Ausgangsschaltung	PNP Schliesser (NO)
Ausgangsstrom	< 200 mA
Spannungsabfall Vd	< 1,5 VDC
Schaltfrequenz	< 50 Hz
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten

Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugröße	20 mm
Gehäuselänge	35 mm
Anschlussart	Stecker M8

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 65

Einsatzgebiete

Detektion nicht leitender Medien	ja
Füllstandserkennung durch Behälter	ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt	nein
Objektdetektion / Schüttgut	ja

Foto



Anschlussbild

