

VLXT-71M.I

Gigabit Ethernet, 7,0 Megapixel, Monochrom

Artikelnummer: 11700327

Auf einen Blick

- 3200 × 2200 px
- Sony IMX420
- 1.1" CMOS
- 174 fps
- 10 GigE



Abbildung ähnlich



GEN*i*CAM



Technische Daten

Sensor Daten

Sensor	Sony IMX420 Gen3
Mono/Farbe	Mono
Sensor Typ	1.1" CMOS
Shutter Typ	Global shutter
Auflösung	3200 × 2200 px
Pixelgrösse	4.5 × 4.5 µm
Belichtungszeit	0,001 ... 60000 ms

Datenqualität (EMVA 1288 typical)

Dark Noise	5,49 e-
Saturation Capacity	24184 e-
Dynamikbereich	71,7 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	43,8 dB
Quanteneffizienz	72,9 % @ 536 nm

Bildaufnahmeformate

Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.	Full Frame, 3200 × 2200 px, max. 174 fps Binning 2×2, 1600 × 1100 px, max. 394 fps Binning 2×1, 1600 × 2200 px, max. 209 fps Binning 1×2, 3200 × 1100 px, max. 209 fps
---	---

Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)	Full Frame, 3200 × 2200 px, max. 209 fps
---	--

Bildaufnahmeformate

Pixelformate	Mono8 Mono10 Mono12 Mono12 Packed
--------------	--

Bildmanipulation

Analoge Steuerung	Gain (0 ... 48 dB) Offset (0 ... 255 LSB 12 Bit)
-------------------	---

Farbmodelle	Mono
-------------	------

Kamerafunktionen

Basisfunktionen	Exposure Gain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) Multi ROI
-----------------	---

Auto-Funktionen	Exposure Auto Gain Auto
-----------------	----------------------------

Bildvorverarbeitung	Image Flipping (X/Y) LUT / Gamma High Dynamic Range (HDR) Shading Correction Edge Sharpening Noise Reduction
---------------------	---

VLXT-71M.I

Gigabit Ethernet, 7,0 Megapixel, Monochrom

Artikelnummer: 11700327

Technische Daten

Kamerafunktionen

Bildaufnahme / Schnittstelle	Burst Mode Adjustable Framerate Short Exposure Time Enable Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher
Synchronisation	Free running Trigger
Trigger Quellen	Hardware Software ActionCommand
Trigger Delay	0 ... 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Prozesssynchronisation	Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Action CMD Request ID Trigger ID inside Chunk Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle) Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
Zeitsynchronisation IEEE 1588	IEEE 1588 / Master and Slave function IEEE 1588 / Scheduled Action CMD IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Weitere Funktionen	User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) Save Custom Data
Objektivsteuerung	Corning Flüssiglins
Sequencer	Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter	Belichtungszeit Verstärkungsfaktor Ausgang ROI Offset x ROI Offset y

Kamerafunktionen

Interner Bildspeicher	1024 MB 78 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode)
-----------------------	---

Schnittstellen

Datenschnittstelle	10 Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 10000 Mbits/sec, Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Connector: M12 / 8-pol x-coded (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G)
Prozessschnittstelle	M12 / 12 pins a-coded (SACC-CI-M12MS-12CON-L180)
Spannungsversorgung	via M12/12 pins a-coded

Mechanische Daten

Objektivanschluss	C-Mount
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	99,7 mm
Gewicht	≤ 485 g
Material	Aluminium

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	19,2 ... 28,8 V (externe Stromversorgung)
Leistungsaufnahme	Ca. 12,2 W @ 24 VDC und 174 fps

Nichtflüchtiger Speicher

Flash Speichergrösse	128 kB
----------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ... +60 ° @ T = Messpunkt
Luftfeuchte	10 ... 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 40 IP 54 (mit montiertem Tubus und Kabel) IP 65 (mit montiertem Tubus und Kabel) IP 67 (mit montiertem Tubus und Kabel)

Digitale Ein- und Ausgänge

Lines	2 Eingänge 4 Power-Ausgänge mit Pulsweitenmodulation (PWM) (max. 48 V / max. 2,5 A) RS232
-------	---

Konformität

Konformität	CE RoHS EAC KC (R-R-BkR-VLXT-71MI) UL recognized
-------------	--

VLXT-71M.I

Gigabit Ethernet, 7,0 Megapixel, Monochrom


Artikelnummer: 11700327

Masszeichnung




Prinzipdarstellung

Optionales Zubehör für Schutzart IP 65/67:



Tubus Adapter

- hartanodisiert, inkl. Dichtung und Schrauben
 \varnothing 49,5 mm (VCXG.I 11185373)
 \varnothing 65 mm (VCXG.I 11185377)
 \varnothing 95 mm (VCXG.I 11704311)
 \varnothing 65 mm (VLXT 11193125)
 \varnothing 95 mm (VLXT.EF 11704315)



Tubus

- hartanodisiert, Deckglas PMMA
 \varnothing 49,5 mm, Länge 44 mm (11185370)
 \varnothing 65 mm, Länge 58 mm (11185374)
 \varnothing 95 mm, length 70 mm (11704312)
- hartanodisiert, gehärtetes VSG
 \varnothing 49,5 mm, Länge 44 mm (11701124)
 \varnothing 65 mm, Länge 58 mm (11701125)