


镜反射式传感器

FPDK 14P5111/S14

尺寸图



* 发射器和接收器轴

基本参数

类型	镜反射式传感器
版本	单光学镜头
光源	脉冲式红光LED
实际范围 Sb	3,2 m
额定范围 Sn	3,8 m
偏振滤波器	是
对准 / 镜头受污时的指示灯	闪光灯指示器
指示灯	LED 黄色
灵敏度调节	常开
波长	660 nm
交互影响抑制	是

电气参数

响应 / 释放时间	< 1 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	25 mA
电流消耗 (典型)	20 mA
压降 Vd	< 1,8 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	14,8 mm
高度 / 长度	43 mm
深度	31 mm
类型	直角
外壳材料	塑料 (ASA, MABS)
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	连接头 M12, 4 针


环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



• 单光学镜头