


## 镜反射式传感器

## FPDM 12P3401/S35A

### 尺寸图



### 基本参数

类型	镜反射式传感器
光源	脉冲式红光LED
实际范围 Sb	5 m
额定范围 Sn	5,2 m
偏振滤波器	是
对准 / 镜头受污时的指示灯	闪光灯指示器
指示灯	LED 黄色
灵敏度调节	常开
波长	660 nm
交互影响抑制	是

### 电气参数

响应 / 释放时间	< 1 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	35 mA
电流消耗 (典型)	25 mA
压降 Vd	< 1,8 VDC
输出功能	报警输出 暗通
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

### 机械参数

宽度 / 直径	12,4 mm
高度 / 长度	35 mm
深度	35 mm
类型	直角
外壳材料	压铸铝
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	连接头 M8, 4 针


### 环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 67

### 照片



### 连接图



- 输出状态: 带有报警输出的版本必须布置好暗通功能或者亮通功能