


# Reflex Lichtleiter

## FUE 200D1Y00

### Masszeichnung



### Allgemeine Daten

Besondere Eigenschaften	Standard
Funktion	Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw	1 ... 105 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,05 ... 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)	zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	3 mm
Höhe / Länge (Kopf)	11 mm
Material (Kopf)	Stahl rostfrei
Biegeradius	15 mm
Durchmesser Aussenmantel	1 mm
Material Aussenmantel	PE
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	2000 mm
Arbeitstemperatur	-30 ... +70 °C

Reichweite/Ansprechzeit:  
Für die definitive Reichweite/Ansprechzeit siehe Tabelle „Passende Lichtleitergeräte“

### Foto



Passende Lichtleitergeräte	Tastweite Tw (0,05 ms)	Tastweite Tw (0,25 ms)	Tastweite Tw (1 ms)	Tastweite Tw (5 ms)
FVDK 67 (Standardausführung)	1 ... 12 mm (HS)	-	1 ... 80 mm (nL)	1 ... 105 mm (HP)
FVDK 67 (2 einstellbare Schaltausgänge)	1 ... 12 mm (HS)	-	1 ... 80 mm (nL)	1 ... 105 mm (HP)
FVDK 67 (Master/Slave)	1 ... 12 mm (HS)	-	1 ... 80 mm (nL)	1 ... 105 mm (HP)
FVDK 66 (Standardausführung)	-	1 ... 25 mm (FT)	1 ... 43 mm (nL)	-
FVDK 66 (Master/Slave)	-	1 ... 25 mm (FT)	1 ... 43 mm (nL)	-
FVDK 22	-	-	1 ... 35 mm (nL)	-
FVDK 12	-	-	1 ... 35 mm (nL)	-
FVDK 12 (schnelle Version)	1 ... 33 mm (HS)	-	-	-
FVDK 10	-	-	1 ... 18 mm (nL)	-
FWDK 84 (Analogausgang)	-	-	1 ... 10 mm (nL)	-

Betriebsmodus  
HS High Speed  
FT schnell  
nL Standard  
HP Hohe Empfindlichkeit