


Détecteurs réflex Fibres optiques

FUE 200E1Y00

Dessin d'encombrement



Données générales

Propriétés spéciale	Haute flexibilité
Fonction	Détecteurs réflex
Portée Tw	1 ... 210 mm
Temps d'activation / désactivation	0,05 ... 5 ms
Type de tête (fibres optiques)	cylindrique avec filetage (axial)
Largeur / Diamètre (tête)	6 mm
Hauteur / Longueur (tête)	20 mm
Matériau (tête)	Acier inoxydable
Rayon de courbure	2 mm
Diamètre gaine extérieure	2,2 mm
Matériau gaine extérieure	PE
Matériau (fibres optiques)	Plastique
Longueur (fibres optiques)	2000 mm
Température de fonctionnement	-30 ... +70 °C

Portée/Temps d'activation:
Pour une information définitive de portée/temps d'activation voir le tableau ci-dessous,
«amplificateurs correspondants».

Photo



Amplificateurs correspondants	Portée Tw (0,05 ms)	Portée Tw (0,25 ms)	Portée Tw (1 ms)	Portée Tw (5 ms)
FVDK 67 (version standard)	1 ... 34 mm (HS)	-	1 ... 160 mm (nL)	1 ... 210 mm (HP)
FVDK 67 (2 sorties de commutation programmable)	1 ... 34 mm (HS)	-	1 ... 160 mm (nL)	1 ... 210 mm (HP)
FVDK 67 (maître/esclave)	1 ... 34 mm (HS)	-	1 ... 160 mm (nL)	1 ... 210 mm (HP)
FVDK 66 (version standard)	-	1 ... 50 mm (FT)	1 ... 85 mm (nL)	-
FVDK 66 (maître/esclave)	-	1 ... 50 mm (FT)	1 ... 85 mm (nL)	-
FVDK 22	-	-	1 ... 80 mm (nL)	-
FVDK 12	-	-	1 ... 60 mm (nL)	-
FVDK 12 (version rapide)	1 ... 56 mm (HS)	-	-	-
FVDK 10	-	-	1 ... 38 mm (nL)	-
FWDK 84 (sortie analogique)	-	-	1 ... 16 mm (nL)	-

Modes de service
HS Version rapide
FT rapide
nL Standard
HP Sensibilité élevée