


磁式角度传感器

MDRM 18I9524/S14A270

尺寸图



基本参数

角度范围	270° 线性
分辨率	1,41°
系统精度	± 0,6 %
温漂	± 0,1% (全量程)
最大工作距离	4 mm, 配合磁式转子MSFS
轴向最大偏移量	0,5 mm

电气参数

响应时间	< 2 ms
工作电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	30 mA
输出信号	4 ... 20 mA
负载电阻	500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC
输出电路	电流输出
短路保护	是
反向极性保护	是, Vs到 GND

机械参数

连接器类型	接头 M12
类型	圆柱型 螺纹版
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	18 mm
材料 (感应面)	PBTP


环境条件

操作温度	-40 ... +85 °C
防护等级	IP 67


照片



连接图



输出信号



磁式角度传感器

MDRM 18I9524/S14A270



- 转子作为附件订购