


# 漫反射式传感器 - 强度差别检测型

FZDK 10P1101/KS35

## 尺寸图



\* 发射器轴

## 基本参数

类型	强度差别检测
光源	脉冲式红光LED
感应距离 Tw	5 ... 200 mm
对准 / 镜头受污时的指示灯	闪光灯指示器
指示灯	LED 黄色
灵敏度调节	调节钮, 270°
波长	660 nm
交互影响抑制	是

## 电气参数

响应 / 释放时间	< 1 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	30 mA
电流消耗 (典型)	20 mA
压降 Vd	< 1,8 VDC
输出功能	亮通 功能
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

## 机械参数

宽度 / 直径	10,4 mm
高度 / 长度	27 mm
深度	14 mm
类型	直角
外壳材料	塑料 (ASA)
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	引线接头 M8, 3 针

## 环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 65

## 照片



## 连接图

