

超声波测距传感器

UNDK 30U9112

尺寸图



基本参数

感应范围 Sd	60 ... 400 mm
扫描范围远极限 Sde	60 ... 400 mm
重复精度	< 0,5 mm
分辨率	< 0,3 mm
响应时间 ton	< 60 ms
释放时间 toff	< 60 ms
温漂	< 与目标距离So的2 %
声波频率	400 kHz
调节	电位计
对准器	目标显示闪光
指示灯	LED 绿色

电气参数

工作电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	35 mA
输出电路	电压输出
输出信号	0 ... 10 VDC
输出电流	< 20 mA
残余信号	< 10 % Vs
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

类型	直角
外壳材料	多元酯 / 压铸锌
宽度 / 直径	30 mm
高度 / 长度	65 mm
深度	31 mm
连接器类型	电缆, 2 m


环境条件

操作温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



超声波测距传感器

UNDK 30U9112

典型声波锥体纵面图

