


Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating instruction



ATD2AH00
Absoluter Drehgeber mit Analogausgang

Absolute encoder with analogue output

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungsverzeichnis	4
2	Allgemeine Hinweise	6
3	Sicherheitshinweise	8
3.1	Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen	8
3.2	Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung.....	8
3.3	Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock.....	8
3.4	Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten.....	8
3.5	Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung.....	8
3.6	Explosionsgefahr	8
4	Vorbereitung.....	10
4.1	Lieferumfang.....	10
4.2	zur Montage erforderlich bzw. empfohlen	10
4.3	zum elektrischen Anschluss erforderlich	11
4.4	Erforderliches Werkzeug	11
5	Montage	12
6	Masszeichnung	17
7	Garantie- und Haftungsausschluss	17
8	Wartung.....	18
9	Elektrischer Anschluss	18
9.1	Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung	18
9.2	Schutz vor Störeinflüssen	19
9.3	Anschlussbelegung	20
9.4	Beschreibung der Anschlussbelegung.....	20
9.5	Belegung der Anschlusskabel	21
9.6	Ausgangssignale.....	22
10	Demontage	23
11	Zubehör.....	25
12	Technische Daten	26
12.1	Technische Daten - mechanisch.....	26
12.2	Technische Daten - elektrisch.....	28

Index of Contents

1	Amendment History	5
2	General notes	7
3	General safety instructions.....	9
3.1	Risk of injury due to rotating shafts.....	9
3.2	Risk of destruction due to mechanical overload	9
3.3	Risk of destruction due to mechanical shock.....	9
3.4	Risk of destruction due to adhesive fluids	9
3.5	Risk of destruction due to soiling	9
3.6	Explosion risk.....	9
4	Preparation	10
4.1	Scope of delivery.....	10
4.2	required resp. recommended for mounting.....	10
4.3	required for electrical connection	11
4.4	required tools	11
5	Mounting.....	12
6	Dimension drawing.....	17
7	Warranty Exclusion and Disclaimer	17
8	Maintenance	18
9	Electrical Connection	18
9.1	Risk of destruction due to electrostatic charge	18
9.2	Interference protection	19
9.3	Terminal assignment.....	20
9.4	Description of the terminal assignment.....	20
9.5	Assignment of the connection cables.....	21
9.6	Output signals	22
10	Dismounting	23
11	Accessories	25
12	Technical data	27
12.1	Technical data - mechanical design	27
12.2	Technical data - electrical ratings.....	29

1 Änderungsverzeichnis

Änderung Datum	Version	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderung	Autor	Zustand
13.02.2012	1.00	Alle	Initiale Dokumentenerstellung	BTDE/rmik	Erstellung
03.07.2013	1.01		Änderung Dateinamen	BTDE/rmik	Änderung
25.09.2013	1.02	Allgemeine Hinweise	Punkt 2.7 (Gewährleistung) gelöscht	BTDE/rmik	Änderung
		Garantie- und Haftungsausschluss	Garantie- und Haftungsausschluss komplett überarbeitet		
03.07.2017	03	- Allgemeine Hinweise Zubehör Technische Daten	Versionsangleichung Normen aktualisiert Zubehör ergänzt Technische Daten überarbeitet	BTDE/rmik	Änderung
13.11.2018	04	Alle	Grafiken geändert	BTDE/rmik	Änderung
24.01.2020	05	Elektrischer Anschluss Ausgangssignale	Punkt 8.4: „-UB: Negative Betriebs- spannung...“ entfernt Punkt 9: Bipolarer Ausgang Single- turn/Multiturn entfällt; Schnittstellen IE-, UT-, UE-, UR-Version entfernt	BTDE/rmik	Änderung
01.09.2022	06		Änderung Legal Entity in „Baumer Germany GmbH & Co. KG“	BDDE/rmik	Änderung
03.02.2023	07	Alle	Anpassung Normen, Anzugsmo- mente, Technische Daten	BDDE/rmik	Änderung

1 Amendment History

Modification		Changed chapters	Description of the change	Author	State
Date	Version				
2012-02-13	1.00	All	Initial document creation	BTDE/rmik	Creation
2013-07-03	1.01		Changing file name	BTDE/rmik	Changing
2013-09-25	1.02	General notes	Point 2.7 (Warranty) deleted	BTDE/rmik	Changing
		Warranty Exclusion and Disclaimer	Warranty Exclusion and Disclaimer completely revised		
2017-07-03	03	- General Notes Accessories Technical data	Version harmonization Standards updated Accessories completed Technical data revised	BTDE/rmik	Changing
2018-11-13	04	All	Graphics changed	BTDE/rmik	Changing
2020-01-24	05	Electrical connection Output signals	Point 8.4: „-UB: Negative encoder supply voltage ...“ removed Point 9: Bipolar output singleturn / multiturn omitted; Interfaces IE-, UT-, UE-, UR-version removed	BTDE/rmik	Changing
2022-09-01	06		Changing Legal Entity in „Baumer Germany GmbH & Co. KG“	BDDE/rmik	Changing
2023-02-03	07	All	Adaptation of standards, tightening torques, technical data	BDDE/rmik	Changing

2 Allgemeine Hinweise

2.1 Zeichenerklärung:



Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



Hinweis zur Beachtung


Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Produkts




Information

Empfehlung für die Produkthandhabung

- 2.2** Der **Absolute Drehgeber ATD2AH00** ist ein feinmechanisches, opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät**, dass mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

- 2.3**  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt verpackungsbedingt zwischen -15 °C bis +70 °C.

- 2.4**  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C.

- 2.5** Die Drehgeber sind gemäss **DIN EN ISO 9001** gefertigt.

- 2.6**  **EU-Konformitätserklärung** gemäss Richtlinien 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU inkl. EU 2015/863 (RoHS) des Europäischen Parlamentes und des Rates.

- 2.7** Diese Betriebsanleitung kann aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Details im Umgang mit Drehgebern in allen möglichen Einsatzfällen darstellen.

- 2.8** Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

- 2.9** Alle Bestandteile des Gebers sind nach **länderspezifischen Vorschriften** zu **entsorgen**.



2 General notes

2.1 Symbol guide:



Danger

Warnings of possible danger



General information for attention


Informations to ensure correct product operation




Information

Recommendation for product handling

2.2 The **absolute encoder ATD2AH00** is a **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

2.3  The **storage temperature range** of the device packaging is between -15 °C and +70 °C.

2.4  The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C.

2.5 The incremental encoders are produced in accordance with **DIN EN ISO 9001**.

2.6  **EU-Declaration of Conformity** according to European Parliament and Council Directives 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU incl. EU 2015/863 (RoHS).

2.7 For reasons of clarity the operating instruction is rather general. Not all the details for the applications of incremental encoders can be explained comprehensively.

2.8 In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

2.9 Encoder components are to be **disposed** of according to the **regulations prevailing in the respective country**.



3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen



Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

Sorgen Sie dafür, dass die Geräte während der Montagearbeiten nicht unter Strom gesetzt werden können.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.
- Maschinen vor Wiedereinschalten sichern.

3.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung



Die Beweglichkeit des Drehgebers niemals einschränken. Unbedingt die Montagehinweise beachten.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Unbedingt die Spezifikationen der „Technischen Daten“ einhalten!

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock



Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Der Drehgeber ist fernzuhalten von mechanischen Erschütterungen, die über den Spezifikationen des jeweiligen Datenblatts liegt (nicht werfen oder fallen lassen).
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.4 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten



Klebende Flüssigkeiten können die optische Abtastung und die Lager des Drehgebers beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Drehgebers kann zu dessen Zerstörung führen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung



Schmutz kann im Drehgeber zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der optischen Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Elektroanschluss auf Sauberkeit achten.
- Der Drehgeber, insbesondere Dichtungen und Anschlusskabel, dürfen nicht mit aggressiven Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Bei der Montage/Demontage niemals Öl, Fett oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Drehgebers gelangen lassen.

3.6 Explosionsgefahr



Den Drehgeber nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

3 General safety instructions

3.1 Risk of injury due to rotating shafts



Hair and clothes may become tangled in rotating shafts. Examine that involved equipment can not be powered up during installation.

- Before all work switch off all operating voltages and ensure machinery is stationary.
- Secure machines of restarting.

3.2 Risk of destruction due to mechanical overload



- Never restrict the freedom of movement of the encoder. The installation instructions must be followed.
- Never use force. Assembly is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for disassembly.
- It is imperative to observe the specifications of the „Technical data“.

3.3 Risk of destruction due to mechanical shock



Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- The encoder keeping away from mechanical vibrations, which are above the specifications of the data sheet (don't throw or drop the encoder).
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.
- Use suitable puller for disassembly.

3.4 Risk of destruction due to adhesive fluids



Adhesive fluids can damage the optical sensing system and the bearings of the encoder. Dismounting an encoder, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the unit.

3.5 Risk of destruction due to soiling



Dirt penetrating inside the sine encoder can cause short circuits and damage the optical sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the electrical connection.
- The encoder, in particular seals and connecting cables, may not come into contact with corrosive liquids.
- When mounting/demounting, never allow oil, grease or other liquids to penetrate the inside of the encoder.


3.6 Explosion risk



Do not use the sine encoder in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

4 Vorbereitung


4.1 Lieferumfang



- ① Gehäuse
- ② Klemmring
- ③ Torx-Klemmringschraube M3 (TX10)
- ④ Hohlwelle
- ⑤ V-Stopfen für Kabelausgang
- ⑥ Torx-Linsenschraube M3 (TX10) für Gehäusedeckel
- ⑦ Gehäusedeckel


4.2 zur Montage erforderlich bzw. empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ⑧ 3 Abstandsbolzen
(≥ 10 mm)
- ⑨ 3 Befestigungsschrauben M3



4 Preparation

4.1 Scope of delivery




- ① Housing
- ② Clamping ring
- ③ Clamping ring screw M3 with torx drive (TX10)
- ④ Hollow shaft
- ⑤ V-plug for cable outlet
- ⑥ Lens screw M3 with torx drive (TX10) for housing cover
- ⑦ Housing cover

4.2 required resp. recommended for mounting (not included in scope of delivery)

- ⑧ 3 distance bolts
(≥ 10 mm)
- ⑨ 3 fixing screws M3

- 10 3 Torx-Befestigungsschrauben M3 (TX10)

- 11 Drehmomentstütze (als Zubehör erhältlich, siehe auch Kapitel 11 auf Seite 25)



- 10 3 fixing screws M3 with torx drive (TX10)

- 11 Torque support (available as accessories, see also Chapter 11 on page 25)


4.3 zum elektrischen Anschluss erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.3 required for electrical connection

(not included in scope of delivery)

- 12 Anschlusskabel-.../K21BG8 mit Anderendhülsen, Hinterwanddose M23, Stecker D-Sub, Kupplung M12 oder Crimpkontakten (als Zubehör erhältlich)




- 12 Connection cable-.../ K21BG8 with wire end sleeves, rear mount socket, D-SUB-connector, coupling M12 or crimp contacts (available as accessory)

4.4 Erforderliches Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.4 required tools

(not included in scope of delivery)






5 Montage

5.1 Schritt 1



- Gehäusedeckel demontieren. Die Dichtungen des Gehäusedeckels dürfen nicht beschädigt oder verschmutzt werden. Den Platinenstecker des Kabelsatzes aufstecken und einrasten.
- Litzen des Kabelsatzes am Befestigungsbolzen des Deckels vorbeiführen.
- Kabelhülse in die Gehäuseaufnahme einlegen.
- Gehäusedeckel auf das Gehäuse aufstecken und Befestigungsschraube mit $0,4 \pm 0,1$ Nm anziehen.



Stecker aufstecken und einrasten
Attach and lock the connector



Litzen am Befestigungsbolzen vorbeiführen
Wires channeled past the attachment bolt

5 Mounting


5.1 Step 1




- Housing cover disassemble. The gaskets of the housing cover may not be damaged or soiled. The plate connector of the cable set plug on and lock.
- Braids of the cable set channelled past the attachment bolt of the housing cover.
- Cable sleeve insert into the housing receptacle.
- Attach the housing cover on the housing and tighten mounting screw with 0.4 ± 0.1 Nm.



ohne/without Dichtung
gasket
mit/with



TX10
 $M_d = 0.4 \pm 0.1$ Nm



Gehäusedeckel nur mit innenliegender Dichtung befestigen
Housing cover attach only with internal gasket

5.2 Schritt 2




- Verwenden Sie zum Befestigen des Drehgebers nur die Baumer Drehmomentstützen.
- Drehmomentstützen mit den Befestigungsschrauben an den Drehgeber montieren. Anzugsmoment der Schrauben max. 1,2 Nm.
- Die Befestigungsschrauben müssen mit einem geeigneten Schraubensicherungskleber gesichert werden.

5.2 Step 2



- Use for fastening the encoder only Baumer torque supports.
- Mount torque supports with the mounting screws on the encoder. Tightening torque of the screws max. 1.2 Nm.
- The mounting screws must be secured with a suitable thread-locking compound.



5.3 Schritt 3




- Lösen der Torx-Klemmringschraube M3 (TX10), dabei die Torx-Klemmringschraube nicht aus dem Klemmring herausdrehen!

5.3 Step 3



- Loosen the clamping ring screw M3 with torx drive (TX10), do not unscrew the clamping ring screw from the clamping ring!




5.4 Schritt 4

 Motorwelle einfetten!

 Die Motorwelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser im Drehgeber zu einem Winkelfehler führen kann. Ausserdem verursachen Rundlaufabweichungen Vibrationen, die die Lebensdauer des Drehgebers verkürzen können.

- Drehgeber auf die Motorwelle aufstecken. Der Drehgeber muss sich ohne Kraftaufwand auf die Motorwelle aufstecken lassen.
- Drehmomentstütze spannungsfrei an der Motorseite befestigen.



5.4 Step 4


 Lubricate motor shaft!

 The motor shaft should have as less run-out as possible because this can otherwise result in an angle error in the encoder. In addition, any radial deviation can cause vibrations, which can shorten the service life of the encoder.

- Plug the encoder on the motor shaft. The encoder must be put on without effort on the motor shaft.
- Attach the torque support free of any tension on the motor side.

Erforderliche Motorwellen-Toleranz /
Recommended motor shaft tolerance

d g6	Kundenwelle ø / customer shaft ø
ø10 mm	ø10 mm -0.005 mm -0.014 mm
ø12 mm	ø12 mm -0.006 mm -0.017 mm
ø14 mm	ø14 mm -0.006 mm -0.017 mm




5.5 Schritt 5

- Drehgeberwelle mit Klemmring auf der Motorwelle kraftschlüssig befestigen. Anzugsmoment der Klemmringschraube $1,2 \pm 0,1$ Nm.

5.5 Step 5


- Fastening the encoder shaft with the clamp ring on the motor shaft friction-locked. Tightening torque of the clamp ring screw 1.2 ± 0.1 Nm.

**5.6 Schritt 6**


- Der Klemmring ist unverlierbar auf der Hohlwelle aufgesteckt, nebenstehende Masse sind daher fest vorgegeben.

5.6 Step 6


- The clamping ring is captively mounted on the hollow shaft, adjacent dimensions are given so firmly.



6 Masszeichnung



6 Dimension drawing



Um einen Fehlerrusschluss in der mechanischen Verbindung zwischen dem Antriebselement und dem Drehgeber gemäss EN 61800-5-2 zu erreichen, müssen bei der Montage die in diesem Dokument genannten Anzugsmomente eingehalten werden.



To prevent a mechanical connection error according to EN 61800-5-2 between the drive element and the encoder it is required to observe the tightening torques listed in this document for mounting.

7 Garantie- und Haftungsausschluss



Folgende Fälle führen zu einem Garantie- und Haftungsausschluss:

- Jeder andere Einsatz als in dieser Montage- und Betriebsanleitung beschrieben (nicht bestimmungsgemässer Gebrauch).
- Sämtliche Umbauten und Veränderungen.
- Öffnen des Gerätes oder Beschädigung des QC-Siegels oder Sicherungslackes.
- Äusserlichen Beschädigungen, die auf Schlag, Stoss, Druck oder überhöhte Temperatur zurückzuführen sind.
- Falscher elektrischer Anschluss.

7 Warranty Exclusion and Disclaimer



The following cases result in a warranty exclusion and disclaimer:

- Every other use than described in this installation and operating instruction (not designated use).
- All modifications and changes.
- Unauthorized opening of the device or damaging QC-seal or sealmark.
- External damages, which are caused by impact, shock, pressure or excessive temperature.
- False electrical connection.

8 Wartung



- In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen beträgt die Lagerlebensdauer maximal 150.000 Stunden. Wir empfehlen eine Überprüfung der Lager in Form von Lagergeräuschen und Lagerspiel alle 20.000 Stunden. Gegebenenfalls ist dazu eine Demontage notwendig.

9 Elektrischer Anschluss

9.1 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung



Bei der Montage sind die allgemeinen ESD-Richtlinien zu beachten. Elektronische Bauteile im Drehgeber sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Die jeweiligen max. Betriebsspannungen dürfen auch kurzfristig nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie nur die von Baumer empfohlenen Kabel.
- Verwenden Sie für die Verbindung der Signalleitungen nur Baumer Steckverbinder.
- Steckverbinder erreichen nur mit dem zugehörigen Gegenstecker ihre angegebene Schutzart.

8 Maintenance



- Depending on the operating conditions, the bearing life is up to 150,000 hours. We recommend that you check the bearings in the form of bearing noise and clearance every 20,000 hours. If necessary a disassembly is required.

9 Electrical Connection

9.1 Risk of destruction due to electrostatic charge



During assembly follow the general ESD guidelines. Electronic parts contained in the encoder are sensitive to high voltages.

- Don't touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Individual max. operation voltages may not be exceeded, also not for a short moment.
- Use Baumer recommended cable only.
- Use Baumer connectors to connect signal wiring only.
- Stated protection can only be reached by using the appropriate connector.

- Beim Anschluss der Versorgungsspannung des Drehgebers muss auf eine einwandfreie Spannung ohne jegliche Spannungsspitzen geachtet werden. Es ist nicht zulässig, gemeinsam mit dem Drehgeber induktive Verbraucher wie z. B. Schütze, Bremsspulen, Regelventile, Drosseln usw. zu speisen. In diesem Fall ist eine separate Drehgebersorgungsspannung zwingend erforderlich.

- When connecting the encoder to the power supply, it must be observed, that the supply voltage is of good quality without tension peaks. The common supply of the encoder and inductive consumers such as break coils, relays, electrical valves, choke-coils etc. is not permitted. A separate power supply for the encoder is absolutely vital.

9.2 Schutz vor Störeinflüssen



- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Schirmung des Drehgebers bzw. der Kabel-/Steckeranschlüsse.
- Legen Sie die Signalkabel möglichst nicht in unmittelbare Nähe (> 200 mm Luftabstand) von Störquellen (Magnetfeldern von Trafos, Schützen, Magnetventilen, Relais, Hochfrequenzgeräten, ...! Auch die Zuleitungen zu diesen Geräten berücksichtigen!).
- Verlegen Sie die Signalkabel auf dem kürzesten Weg und ohne Zwischenklemmung.

9.2 Interference protection




- Provide adequate shielding of encoder, resp. cable-/connectors.
- Signal-leads should be routed at least 200 mm away from disturbances to avoid electro-magnetic interference (emitted by magnetic fields of transformers, relays, magnetic-valves, high frequency appliances etc.). Also supply lines to such equipment.
- We recommend to route signal lines in the shortest possible way without interruptions.

9.3 Anschlussbelegung



- Der Platinenstecker S21SG8 ist wie folgt belegt:

Stecker	Belegung
Pin 1	+UB
Pin 2	GND
Pin 3	U_{OUT} bzw. I_{OUT}
Pin 4	GND_{OUT}
Pin 5	NC
Pin 6	V/R
Pin 7	Error
Pin 8	Reset




9.3 Terminal assignment



- The board connector S21SG8 is assigned as follows:

Connector	Assignment
Pin 1	+UB
Pin 2	GND
Pin 3	U_{OUT} resp. I_{OUT}
Pin 4	GND_{OUT}
Pin 5	NC
Pin 6	V/R
Pin 7	error
Pin 8	reset



9.4 Beschreibung der Anschlussbelegung

- +UB: Betriebsspannung des Drehgebers.
- GND: Masseanschluss des Drehgebers bezogen auf +UB.
- U_{OUT} : Spannungsausgang steigend bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick auf die Anbauseite.
- I_{OUT} : Stromausgang steigend bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick auf die Anbauseite.
- GND_{OUT} : Bezugspotential für Analogausgang.
- Reset: Reseteingang zum Nullsetzen des Positionswertes an jeder beliebigen Stelle innerhalb der Gesamtauflösung. Der Reseteingang wird durch Auflegen von +UB ausgelöst.

9.4 Description of the terminal assignment

- +UB: Encoder supply voltage.
- GND: Encoder ground connection relating to +UB.
- U_{OUT} : Voltage output increasing at clockwise rotation when looking at the mounting side.
- I_{OUT} : Current output increasing at clockwise rotation when looking at the mounting side.
- GND_{OUT} : Reference voltage for analogue output.
- Reset: Reset input for setting zero position value at any desired point within the entire resolution. The resetting process is triggered by apply of +UB.

- $V/\bar{R}$: Vor-/Rück-Zählrichtungseingang. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf High. $V/\bar{R}$ -High bedeutet steigende Werte bei Drehrichtung der Welle im Uhrzeigersinn bei Blick auf die Anbauseite. $V/\bar{R}$ -Low bedeutet fallende Werte bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn bei Blick auf die Anbauseite.
- $\bar{Error}$: Diagnoseausgang (Open Kollektor mit internem 10 k Ω PullUp-Widerstand). Der Ausgang ist low-aktiv, d. h. wenn kein Fehlerfall vorliegt, ist der Ausgang +UB.
- $V/\bar{R}$: $V/\bar{R}$ counting direction input. This input is standard on High. $V/\bar{R}$ means increasing values with clockwise shaft rotation when looking at the mounting side. $V/\bar{R}$ -Low means decreasing values with clockwise shaft rotation when looking at the mounting side.
- $\bar{Error}$: Diagnostic output (Open Collector with internal 10 k Ω pullup-resistor). The output is low-active, that means if no fault submitted, the output is +UB.

9.5 Belegung der Anschlusskabel

- Die Belegung der jeweiligen Anschlusskabel sind den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen!!!


9.5 Assignment of the connection cables

- The assignment of the respective connecting cables are to be taken from the suitable data sheets!!!


9.6 Ausgangssignale

Unipolarer Ausgang (IS-/US-Version)


360° mech. Verstellwinkel, alternierend (360A)




180° mech. Verstellwinkel, alternierend (180A)



180° mech. Verstellwinkel, High (180H)




180° mech. Verstellwinkel, Low (180L)




9.6 Output signals

Unipolar Output (IS-/US-version)


360° mech. adjustment angle, alternating (360A)




180° mech. adjustment angle, alternating (180A)



180° mech. adjustment angle, High (180H)




180° mech. adjustment angle, Low (180L)



10 Demontage

10.1 Schritt 1


- Lösen der Torx-Klemmringschraube M3 (TX10), dabei die Torx-Klemmringschraube nicht aus dem Klemmring herausdrehen!



10 Dismounting

10.1 Step 1

- Loosen the clamping ring screw M3 with torx drive (TX10), do not unscrew the clamping ring screw from the clamping ring!




10.2 Schritt 2

- Die Befestigungsschrauben der Drehmomentstütze von der Anbauseite herauschrauben.


10.2 Step 2

- The fixing bolts of the torque support unscrew from the mounting side.



10.3 Schritt 3

- Den Drehgeber vorsichtig von der Motorwelle herunterschieben.



10.3 Step 3

- Carefully slide the encoder from the motor shaft.

11 Zubehör

Folgendes Zubehör ist für den Absoluten Drehgeber ATD2AH00 erhältlich:

Stecker und Kabel

- Anschlusskabel mit Aderendhülsen (UL/CSA)
- Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig
- Anschlusskabel mit Stecker D-Sub, 9-polig
- Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig

Montagezubehör

- Befestigungssatz 002
- Befestigungssatz 006
- Befestigungssatz 019
- Befestigungssatz 021
- Befestigungssatz 092
- Isolierhülse $\varnothing 10$ mm/ $\varnothing 12$ mm mit 25 mm Länge
- Isolierhülse $\varnothing 12$ mm/ $\varnothing 14$ mm mit 25 mm Länge

11 Accessories

The following accessories are available for the absolute encoder ATD2AH00:

Connectors and cables

- Connection cable with wire end sleeves (UL/CSA)
- Connection cable with rear mount socket M23, 12-poles
- Connection cable with D-SUB connector, 9-poles
- Connection cable with coupling M12, 8-poles

Mounting accessories

- Mounting kit 002
- Mounting kit 006
- Mounting kit 019
- Mounting kit 021
- Mounting kit 092
- Insulating sleeve $\varnothing 10$ mm/ $\varnothing 12$ mm with 25 mm length
- Insulating sleeve $\varnothing 12$ mm/ $\varnothing 14$ mm with 25 mm length

12 Technische Daten

12.1 Technische Daten - mechanisch

Baugrösse (Flansch)	ø58 mm
Welle	ø10 mm (durchgehende Hohlwelle) ø12 mm (durchgehende Hohlwelle) ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529	IP 65
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min (mechanisch) ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufdrehmoment	≤0,01 Nm (+20 °C)
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur	-20...+85 °C
Relative Luftfeuchte	90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit	EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 55-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 30 g, 11 ms
Masse ca.	150 g
Anschluss	Platinenstecker, 8-polig

12 Technical data

12.1 Technical data - mechanical design

Size (flange)	ø58 mm
Shaft	ø10 mm (through hollow shaft) ø12 mm (through hollow shaft) ø14 mm (through hollow shaft)
Protection EN 60529	IP 65
Operating speed	≤6000 rpm (mechanical) ≤6000 rpm (electric)
Starting torque	≤0.01 Nm (+20 °C)
Material	Housing: aluminium Shaft: stainless steel
Operating temperature	-20...+85 °C
Relative humidity	90 % non-condensing
Resistance	EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 55-2000 Hz EN 60068-2-27 Shock 30 g, 11 ms
Weight approx.	150 g
Connection	Board connector, 8-pin

12.2 Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung	+UB= 12...30 VDC (IS-/US-Version)
Verpolungsfest	Ja
Betriebsstrom ohne Last	≤50 mA (24 VDC)
Schnittstelle	Analog (4...20 mA oder 0...10 V)
Lastwiderstand	≥1 kΩ (empf. 10 kΩ) / Spannungsausgang ≤500 Ω (empf. 470 Ω) / Stromausgang
Funktion	Singleturn
Messbereich	90°, 180°, 360°
Schrittzahl pro Umdrehung	16384 / 14 Bit
Abtastprinzip	Optisch
Werteaktualisierung	≤130 μs
Codeverlauf	CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf die Anbauseite
Ausgangsstufen	Spannungsausgang (kurzschlussfest) Stromausgang (kurzschlussfest)
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Störaussendung	EN 61000-6-3

12.2 Technical data - electrical ratings

Voltage supply	+UB= 12...30 VDC (IS-/US-version)
Reverse polarity protection	Yes
Consumption w/o load	≤50 mA (24 VDC)
Interface	Analog (4...20 mA or 0...10 V)
Load resistor	≥1 kΩ (recommended 10 kΩ) / voltage output ≤500 Ω (recommended 470 Ω) / current output
Function	Singleturn
Measuring range	90°, 180°, 360°
Steps per revolution	16384 / 14 bit
Sensing method	Optical
Updating values	≤130 μs
Code sequence	CW: ascending values with clockwise sense of rotation; looking at mounting surface
Output circuit	Voltage output (short-circuit proof) Current output (short-circuit proof)
Interference immunity	EN 61000-6-2
Emitted interference	EN 61000-6-3



Baumer

Passion for Sensors

Baumer Germany GmbH & Co. KG

Bodenseeallee 7
DE-78333 Stockach
www.baumer.com

Printed in Germany · 02/2023

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch.

Original language of this instruction is German.

Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Subject to modification in technic and design. Errors and omissions excepted.